


災害用トイレマンホールカバー シーリング手順

準備



使用材料・道具

- ・シーリング材
- ・プライマー
- ・コーキングガン
- ・ハケ
- ・ヘラ

シーリング材料【推奨品】


- ・シーリング材
 - ⇒POSシール ブラック
 - 変性シリコーンシーラント NET. 333ml
 - (1成分形変成シリコーンシーリング材)
 - =セメダイン(株)製=
- ・プライマー
 - ⇒MP-1000 NET. 150g
 - (1成分形変成シリコーンシーラント用)
 - =セメダイン(株)製=
- ・ヘラ
 - ⇒幅広タイプ

手順－１

プライマー塗布



開き蓋（中蓋）の周りの溝に、プライマーを塗布して下さい。




プライマー塗布完了

手順－２

シーリング材
充填

シーリング材のノズル部を、溝の幅に合わせて切断して下さい。



シーリング材を十分充填して下さい。




シーリング材充填完了

手順－３

仕上げ



シーリング材をヘラで表面を平滑に均して下さい。



赤丸箇所のヒンジ部分は、特にしっかりシーリングを施して下さい。

【 完 了 】