



# 繊維カーペットアルミマット

厚さ約13mmの **Clic**ライトを新たにラインナップしました!



## ●特長



- 1.アルミベースに様々な表面材を取り付ける事で機能性をもったマットを設置する事が可能です。
- 2.巻き上げ可能な為、掃除等のメンテナンスが容易になっています。
- 3.変形加工時にはエンドプロフィールを使用する事で長さ寸法をより正確に製作する事が可能です。



## Clic-19 ニードルパンチタイプ




**屋内用** フレームは耐久性が高く軽量なアルミ材を使用し、マット部に繊維マットを組み合わせた巻き上げ可能なマットです。



## ●部品表


No.	部品名	材質
①	アルミプロフィール	アルミ
②	ニードルパンチ	素材:ポリプロピレン ベース:ゴム
③	メインコネクター	エラストマー
④	エンドコネクター	塩化ビニール

## ●カラー




(他のカラーをご要望の際にはお問い合わせください)

## ●適用受枠



## ●LE枠納まり図




## ●設置時のお願い

- 1.樹脂製品のため温度変化により自然収縮したり、高温となる場所では変形が生じるおそれがあります。なるべく直射日光や高温になる場所を避けて設置してください。
- 2.傾斜部へは設置しないでください。
- 3.設置場所への水勾配はなるべく少なくしてください。
- 4.ゴミやヘコミなど凸凹がある場所へは設置しないでください。
- 5.本製品は一部樹脂部品を使用しております。製品の安全には万全を期しておりますが設置条件・期間等、使用条件によって材質に経年変化がおこる場合があります。事故を未然に防止するため、定期的な点検を行ってください。


## ●製品寸法の確認とラインの向きの確認

採寸の基本は幅×長さで幅方向にラインが流れます。逆にご注文されますと長さ方向にラインが流れますので、ご注意ください。



## ●変形形状の対応

- 1.風除室等に巻き込む場合、美観を損なわないようにフローヒンジの芯で基本的には分割しますが、メンテナンスの関係からマットの質量によって分割を考える必要性もありますので、お問い合わせください。
- 2.多少の変形の場合でも図面をいただければ製作可能ですが、型紙を取っていただければより正確に製作が可能になります。マットの寸法は枠内寸法より4mm小さく仕上ります。
- 3.マットのタイプによっては形状の関係上指定いただいたサイズの近似値で製作させていただく場合がありますので、ご相談ください。



## ●全ての Clic には点字鉤が取付可能です。

ステンレスと樹脂を組み合わせた高級感ある点字鉤が取付可能です。



巻き上げも考慮した誘導表示で意匠性を維持したデザインです。



※点字鉤は、取り付け出荷のみ対応です。納品後には、取り付けできませんので、ご注意ください。  
※注意喚起用と誘導用の配列は、JIS寸法と異なりますので、ご注意ください。